



## Dados do pedido

Número do pedido	338435 2
GTIN	4067263109594
Classe de artigo	32H

## Descrição

### Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

com fornecimento de refrigerante interno.

### Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

### Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

## Descrição técnica

Ø da extensão D <sub>3</sub>	6 mm
para comprimento de fixação l <sub>1</sub>	23 mm
para Ø nominal da rosca d <sub>1</sub> DIN 371	M3
Extensão K <sub>2</sub>	4,9 mm
Extensão L <sub>2</sub>	60 mm
para quadrado K <sub>1</sub>	2,7 mm

Extensão L <sub>3</sub>	130 mm
para Ø nominal da rosca d <sub>1</sub> DIN 374/376	M4,5 – M5
para Ø da haste roscada d <sub>2</sub>	3,5 mm
Ø da extensão D <sub>4</sub>	7,5 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Extensão