



## Dados do pedido

Número do pedido	338435 6
GTIN	4067263110354
Classe de artigo	32H

## Descrição

### Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

com fornecimento de refrigerante interno.

### Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

### Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

## Descrição técnica

para $\varnothing$ nominal da rosca $d_1$ DIN 374/376	M11
Extensão $L_2$	60 mm
$\varnothing$ da extensão $D_4$	13 mm
Extensão $K_2$	6,2 mm
$\varnothing$ da extensão $D_3$	8 mm
para comprimento de fixação $l_1$	30 mm

para $\varnothing$ nominal da rosca $d_1$ DIN 371	M8
para quadrado $K_1$	6,2 mm
para $\varnothing$ da haste roscada $d_2$	8 mm
Extensão $L_3$	130 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Extensão