

## Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK8425, Designação do tipo W29: 10-030



### Dados do pedido

Número do pedido	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Classe de artigo	24T

### Descrição

**Indicado para:**

N.º 236630; 236635; 236650

**Instrução:****Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.**

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

### Descrição técnica

Designação	10-030
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 030204
Tipo	BK8425
Tipo	ST900
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		