



Dados do pedido

Número do pedido	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Classe de artigo	21U

Descrição técnica

Projeção medida A	105 mm
Tipo de alojamento do encabadouro	PSC63
Bloco de terminais	279928 7
Parafuso de aperto	279815 24
L_1	83 mm
f_2	15 mm
h_2	23 mm
Parafuso de montagem	279815 9
h_1	19 mm
L_2	35 mm
f_1	7 mm
Refrigeração interior	sim
h_3	54 mm
Série	Vario Plus Eco
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Suporte de base

Acessórios

	279815 24
	279815 9
	279928 7