

HOLEX**Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio, para tipo de mandril:
250mm****Dados do pedido**

Número do pedido	314425 250
GTIN	4067263113041
Classe de artigo	32R

Descrição**Modelo:**Superfície de contacto **finamente fresada, não brunida.****Utilização:**

Para aparafusar em mordentes de base temperados.

Material:

16 MnCr5

Indicado para:**Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.****Instrução:**

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

Descrição técnica

para tipo de mandril	250 mm
Distância entre furos b	53,95 mm
Largura da ranhura D	12,72 mm
Comprimento da união A	19,02 mm

Altura H	53 mm
Comprimento L	103 mm
adequado para o código de cor	#Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Tipo de produto	#Mordente de mandril com espiral plana