



Dados do pedido

Número do pedido	270665 8/M10
GTIN	2050002079281
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Versão semelhante (novo aperto) aos antigos artigos n.º 240200.

Utilização:

Para o fabrico de roscas internas ISO métricas.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 270531 – 270533 e 270539 – 270541.

Descrição técnica

Passo	1,5 mm
t	0,974 mm
Ø D	6 mm
para furos a partir de Ø D _{min.}	6,2 mm
S	0,8
f	2,95 mm
Atributo do nome do produto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado	100	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		