

Garant

Chave de parafusos de electricista para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Lâmina SLIM totalmente isolada, Largura da aresta de corte l: 4mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	662902 4
GTIN	4067263116301
Classe de artigo	61F

Descrição**Modelo:**

Cabo e lâmina **totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.

Cabo resistente com design ergonómico com superfície **Haptoprene** e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura de superfície especial, podem ser transmitidos binários elevados mesmo com mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio.

Com **lâmina SLIM** = diâmetro reduzido da lâmina/isolamento para elementos de parafuso e mola profundos (**Ø isolamento = Ø lâmina**)

Utilização:

Para trabalhos sob tensão de até 1000 V.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	100 mm
comprimento total	200 mm
Espessura da lâmina a	0,8 mm
isolamento elétrico	VDE 1000 V
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Chave de parafusos

