

AEG

Berbequim aparafusador de impacto compacto sem fio, Tipo: BSB18C2X42



Dados do pedido

Número do pedido	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

Berbequim aparafusador de impacto sem fio de 2 velocidades com motor sem escovas.

- **Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.**
- **Transmissão toda em metal de 2 velocidades com mecanismo de impacto ativável para perfurar em metal, pedra e alvenaria.**
- **Ajuste de binário de vários níveis e bucha amovível.**

Compacto e potente berbequim aparafusador de impacto sem fio de 18 V para aplicações exigentes. Bucha de aperto amovível.

Material fornecido:

Inclui 2x bateria de iões de lítio 18 V / 2,0 Ah PRO h, carregador e mala de transporte.

Instrução:

Para baterias adequadas, ver n.º 073846 – 073848, carregadores e conjuntos básicos adequados, ver n.º 073841 e 073844.

Descrição técnica

Design do motor	Sem escovas
-----------------	-------------

Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
binário máximo suave	32 Nm
embalagem	Mala de transporte
Ø máximo da broca espiral em madeira	40 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	AEG tipo AS 18 V
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1800 r,p,m,
Peso	1,7 kg
Ø máximo da broca espiral em betão	13 mm
Número de baterias incluídas	2
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 550 r,p,m,
Alimentação de energia	A bateria recarregável
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	< 2,5 m/s ²
Capacidade da bateria	4 Ah
Tensão da bateria	18 V
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
binário máximo duro	60 Nm
utilização típica	Heavy Duty
Designação do fabricante	BSB18C2XLI-402CA
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto