

Garant

Regulador de altura para torno de bancada n.º 967100 / 7110, indicado para torno de bancada tam.: 160/180

**Dados do pedido**

Número do pedido	967520 160/180
GTIN	4067263116233
Classe de artigo	91J

Descrição**Modelo:**

Construção estável e de alta resistência de **peças forjadas/aço**. Suavidade de funcionamento muito elevada e guiamento exato através de componentes processados com CNC. Aperto extremamente forte devido a dispositivo de aperto especial. Uma mola de pressão a gás integrada garante uma compensação de peso durante o ajuste em altura do torno de bancada. Fixação rápida em qualquer posição pretendida através de **alavanca de aperto de segurança**.

Vantagem:

Em combinação com o regulador de altura, o torno de bancada **pode ser rodado em 360° sem uma placa giratória adicional** para colocar uma peça de trabalho na posição de trabalho mais favorável. A distância de segurança de 25 mm requerida na DIN 31001 parte 1 é cumprida em todos os movimentos de elevação e basculantes.

Utilização:

Para ajustar o torno de bancada com uma precisão de centímetros à altura de trabalho ideal (especialmente importante para oficinas de ensino e de formação).

Indicado para:

Tornos de bancada paralelos **GARANT n.º 967100; 967110**.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação para montar na bancada de trabalho.

Pintura:

Cinzentos prateados

Descrição técnica

ajustável através do tampo da bancada de trabalho	93 - 335 mm
Faixa de ajuste da altura	242 mm
indicado para prensa de bancada tam.	160/180
Peso	12,3 kg
Tipo de produto	Dispositivo de ajuste de altura