

**TNMG 220408, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Quebra-aparas	PS
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	1 - 4,5 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 220408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar