

**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK7710, Designação do tipo W29: 10-110****Dados do pedido**

Número do pedido	236980 10-110
GTIN	4047109085671
Classe de artigo	24T

**Descrição****Indicado para:**

N.º 236630; 236635; 236650

**Instrução:****Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.****Descrição técnica**

Designação	10-110
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 030204
Tipo	BK7710
Tipo	Alumínio; CuZn
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		