

Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK8425, Designação do tipo W29: 18-030



Dados do pedido

Número do pedido	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Classe de artigo	24T

Descrição

Indicado para:

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Instrução:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descrição técnica

Designação	18-030
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,13 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 040304
Tipo	BK8425
Tipo	ST900
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		