

**DCMT 11T308, Tipo: SP4019****Dados do pedido**

Número do pedido	260475 SP4019
GTIN	
Classe de artigo	28D

**Descrição técnica**

Aplicação principal	UNI
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 440 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	73
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Tipo	SP4019
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar