

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237632
GTIN	4045197584229
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

Shank Ø 16 mm. With through coolant.

L = maximum boring length.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC..0602..
Comprimento L	51 mm
Comprimento 1	90 mm
área de Ø	14,75 - 20,1 mm
Tipo de produto	Ferramenta de fuso