

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	237634
GTIN	4045197584236
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

Shank Ø 16 mm. With through coolant.

L = maximum boring length.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC..0602..
Comprimento L	72 mm
Comprimento 1	105 mm
área de Ø	19,75 - 25,1 mm
Tipo de produto	Ferramenta de fuso