

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 16/10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L_4 dos suportes neutros	13 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Comprimento total L dos suportes neutros	100 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RC.X 1003
Tamanho da placa	10 mm
Projeção L_1 dos suportes neutros	20,3 mm
Tamanho da haste	16 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 11
Código ISO do suporte	SRDCN 1616H10
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	30 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calço Tipo 11	269005 11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500