

SOGX 100408, HB6535, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	234072 ST900
GTIN	4045197697806
Classe de artigo	21E

Descrição**Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descrição técnica

Tipo	ST900
Série	Power Drill
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408
Tipo	HB6535
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,08 - 0,16 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		