

**SOGX 060305, HB630, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Classe de artigo	21E

**Descrição****Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

**Recomendação:**

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Série	Power Drill
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 060305
Tipo	HB630
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,16 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		