

SOGX 100408, HB6640, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Classe de artigo	21E

Descrição**Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descrição técnica

Tipo	INOX
Série	Power Drill
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408
Tipo	HB6640
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,07 - 0,14 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		