



## Dados do pedido

Número do pedido	972802 B
GTIN	4057989621227
Classe de artigo	98E

## Descrição

### Modelo:

Completamente isento de metal, exceto a ligação de contacto (sem contacto de metal com a pele). Fibra condutora tecida na pulseira e plástico eletricamente condutor no interior da fivela. Equipada de série com uma ligação de botão de pressão de 4,0 mm (compatível internacionalmente). As pulseiras de ligação à terra são individualmente ajustáveis à circunferência do pulso do utilizador. As pulseiras são laváveis a 30 °C.

### Material fornecido:

Conjunto de 2 unidades.

## Descrição técnica

Ø do botão de pressão	4 mm
sem metal	sim
Largura	22 mm
Comprimento	240 mm
Cor	azul
ajustável individualmente ao perímetro do pulso	sim
Ligação à terra para pessoas	primário
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Lavar	Roupa de cor a 30 °C
Tipo de produto	Pulseira de ligação à terra

