

Mitutoyo

Dados do pedido

Número do pedido	499241 400
GTIN	4550501371490
Classe de artigo	44D

Descrição

Modelo:

- **Com sistema de medição absoluto.**
- **Depois de ligar, é apresentada a posição atual, eliminando assim a necessidade de avanços demorados até aos pontos de referência.**
- **Montagem e instalação simples.**
- **Insensível à água, ao óleo e ao pó devido à indução eletromagnética.**

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Para a deteção e posicionamento exatos de ajustes axiais, p. ex. em fresadoras, tornos, mesas de posicionamento ou medidores. Também adequado para converter máquinas-ferramentas para a indicação digital.

Instrução:

Só pode ser utilizado em combinação com o mostrador n.º 499356.

Descrição técnica

comprimento de medição efetivo L_0	400 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Distância do centro do furo L_2	568 mm
Largura	22 mm

Comprimento total L_3	588 mm
trajeto máximo da cabeça de medição L_1	430 mm
Precisão de medição (20°)	5 μm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento do cabo	3,5 m
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Escala linear

Acessórios

Mostrador digital Número de eixos apresentados 2	499356 2
Mostrador digital Número de eixos apresentados 3	499356 3