

SOGX 050204, HB6530, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Classe de artigo	21E

Descrição**Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Instrução:

Não utilizar como aresta de corte interna (obrigatório para aresta de corte interna = material de corte do tipo HB630).

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Série	Power Drill
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 050204
Tipo	HB6530
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,06 - 0,12 mm/U

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		