

SOGX 070306, HB6640, Tipo: INOX**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 234056 INOX |
| GTIN | 4045197697745 |
| Classe de artigo | 21E |

Descrição**Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descrição técnica

| | |
|--|---|
| Tipo | INOX |
| Série | Power Drill |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 070306 |
| Tipo | HB6640 |
| Óleo de corte | HM |
| Avanço f | 0,06 - 0,12 mm/U |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |