

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972453 75
GTIN	4067263126294
Classe de artigo	9GK

## Descrição

**Modelo:**

**Gavetas totalmente extensíveis total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

**Material fornecido:**

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

**Pintura:**

Cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestimento em pó ESD.**

## Descrição técnica

Área útil da gaveta em G	26×24
Altura frontal	75 mm
Peso	12 kg
Profundidade útil em G	24
Altura útil	50 mm
#Profundidade útil	600 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Largura útil	650 mm
Largura útil em G	26
Área de aplicação	Armário de ferramentas

Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Gaveta