

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972453 125
GTIN	4067263126317
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestimento em pó ESD.**

Descrição técnica

Área de aplicação	Armário de ferramentas
#Profundidade útil	600 mm
Profundidade útil em G	24
Área útil da gaveta em G	26×24
Altura útil	100 mm
Peso	15 kg
Largura útil	650 mm
Largura útil em G	26
Altura frontal	125 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg

Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Gaveta