

Garant GRIDLINE



## Dados do pedido

Número do pedido	972473 100
GTIN	4067263126423
Classe de artigo	9GK

## Descrição

### Modelo:

**Gavetas totalmente extensíveis total** com extensão diferencial.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

### Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

### Pintura:

Corpo da gaveta e frentes em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD.**

## Descrição técnica

Largura útil	900 mm
Altura frontal	100 mm
Área útil da gaveta em G	36×24
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Área de aplicação	Armário de ferramentas
#Profundidade útil	600 mm
Profundidade útil em G	24
Largura útil em G	36
Peso	18 kg

Altura útil	75 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×24G
Tipo de produto	Gaveta