



## Dados do pedido

Número do pedido	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Classe de artigo	29W

## Descrição técnica

Código ISO do suporte	C08K SCLCR 06
Código ISO do suporte	C10K SCLCR 06
Código ISO do suporte	C12M SCLCR 06
Desvio central L <sub>3</sub>	5 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	6 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN 8024
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	10 mm

Ø mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	12 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	14 mm
Altura de fixação $L_2$	7,6 mm
Altura de fixação $L_2$	9,6 mm
Altura de fixação $L_2$	11,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ø haste $D_s$	8 mm
Ø haste $D_s$	10 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Barra de mandrilar