



## Dados do pedido

Número do pedido	086220 8
GTIN	4049924500070
Classe de artigo	08Z

## Descrição

### Modelo:

Fitas de poliéster extra fortes e de baixa elasticidade com um revestimento PU permanente (EN 12195-2). Roquetes e ganchos pontiagudos robustos e resistentes à corrosão fáceis de usar.

### Utilização:

Para **amarrar**, **fixar** e **juntar** componentes na oficina e para o transporte.

### Instrução:

As cintas de amarração não estão codificadas por cores. As cores podem variar.

## Descrição técnica

força de amarração máxima LC	2000 daN
Largura da cinta	50 mm
Comprimento	8 m
Força de pré-tensionamento com força manual (50 daN)	300 daN
Norma	EN12195-2
Tipo de produto	Cinta de amarração