

Aparafusadora especial sem fio, Tipo: C18RAD-0



Dados do pedido

Número do pedido	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

MILWAUKEE – berbequim aparafusador angular e aparafusadora roscadora sem fio

- Eletrônica REDLINK™ com comando de velocidade contínuo, funcionamento à direita/esquerda e proteção contra sobrecarga.
- Iluminação LED da área de trabalho.
- Baterias RED de íões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.

Berbequim aparafusador **angular** compacto, leve e prático para locais de difícil acesso, muito compacto – **apenas 95 mm de medida de canto**. Ajuste eletrônico de binário de 10 níveis mais nível de perfuração, com mandril de aperto rápido **FIXTEC**. O LED vermelho sinaliza o binário alcançado.

Vantagem:

Muito compacto, apenas 95 mm de medida de canto.

Material fornecido:

Inclui carregador e mala de transporte.

Sem bateria e sem carregador.

Instrução:

Bateria adequada, ver 073816 tam. MB18.

Descrição técnica

utilização típica	Strong
Peso	1,9 kg
binário máximo duro	20 Nm
Modelo	Berbequim aparafusador angular
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Tensão da bateria	18 V
Designação do fabricante	C18RAD-0
Ø máximo da broca espiral em madeira	28 mm
Alojamento de ferramenta	Ø 1,0 – 10 mm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 1500 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Número de baterias incluídas	0
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
indicado para material	Aço
indicado para material	Pedra
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Aparafusadora

Acessórios

Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Conjunto para principiantes sem fio Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC