

**HOLEX****Escova com nós Fio de aço, Ø da escova D1×espessura das cerdas:  
22X0,25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

Fio **entrançado**, liso, prensado na manga de aço, **eixo Ø 6 mm**, densidade de guarnição uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Corresponde ao n.º 574850.

**Utilização:**

Para rebarbamento, remoção de escória e para todo o trabalho de escovagem médio a pesado. **A escova abre-se mais ou menos consoante a velocidade e, por isso, também pode ser inserida em áreas estreitas**, por exemplo, para trabalhar dentro de caixas.

**Descrição técnica**

Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	28 mm
Ø da escova D <sub>1</sub>	22 mm
Espessura das cerdas	0,25 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Número de tranças	6
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,

Material da guarnição	Fio de aço
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova-pincel

## Acessórios

Escova com nósArame de aço Ø da escova D1×espessura das cerdas 22X0,25	574850 22X0,25
--	----------------