

HOLEX**Escova com nós Fio de aço, Ø da escova D1×espessura das cerdas:
28X0,50mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5748 28X0,50
GTIN	4067263136248
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Fio **entrançado**, liso, prensado na manga de aço, **eixo Ø 6 mm**, densidade de guarnição uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Corresponde ao n.º 574850.

Utilização:

Para rebarbamento, remoção de escória e para todo o trabalho de escovagem médio a pesado. **A escova abre-se mais ou menos consoante a velocidade e, por isso, também pode ser inserida em áreas estreitas**, por exemplo, para trabalhar dentro de caixas.

Descrição técnica

Número de tranças	12
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento da guarnição H ₁	28 mm
Ø da escova D ₁	28 mm
Espessura das cerdas	0,5 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,

Material da guarnição	Fio de aço
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova-pincel

Acessórios

Escova com nósArame de aço Ø da escova D1×espessura das cerdas 28X0,50	574850 28X0,50
--	----------------