

**HOLEX**

**Escova com nós Fio de aço, Ø da escova D1×espessura das cerdas:  
22X0,35mm**



## Dados do pedido

Número do pedido	GG5748 22X0,35
GTIN	4067263136224
Classe de artigo	GGN

## Descrição

### Modelo:

Fio **entrançado**, liso, prensado na manga de aço, **eixo Ø 6 mm**, densidade de guarnição uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Corresponde ao n.º 574850.

### Utilização:

Para rebarbamento, remoção de escória e para todo o trabalho de escovagem médio a pesado. **A escova abre-se mais ou menos consoante a velocidade e, por isso, também pode ser inserida em áreas estreitas**, por exemplo, para trabalhar dentro de caixas.

## Descrição técnica

Número de tranças	6
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Espessura das cerdas	0,35 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Ø da escova D <sub>1</sub>	22 mm
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	28 mm

Material da guarnição	Fio de aço
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova-pincel

---

## Acessórios

Escova com nósArame de aço Ø da escova D1×espessura das cerdas 22X0,35	574850 22X0,35
--	----------------