

HOLEX

**Escova com nós Fio de aço, Ø da escova D1×espessura das cerdas:
28X0,35mm**



Dados do pedido

Número do pedido	GG5748 28X0,35
GTIN	4067263136231
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Fio **entrançado**, liso, prensado na manga de aço, **eixo Ø 6 mm**, densidade de guarnição uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Corresponde ao n.º 574850.

Utilização:

Para rebarbamento, remoção de escória e para todo o trabalho de escovagem médio a pesado. **A escova abre-se mais ou menos consoante a velocidade e, por isso, também pode ser inserida em áreas estreitas**, por exemplo, para trabalhar dentro de caixas.

Descrição técnica

Ø haste D _s	6 mm
Ø da escova D ₁	28 mm
Espessura das cerdas	0,35 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Número de tranças	12
Comprimento da guarnição H ₁	28 mm

Material da guarnição	Fio de aço
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova-pincel

Acessórios

Escova com nósArame de aço Ø da escova D1×espessura das cerdas 28X0,35	574850 28X0,35
--	----------------