

**HOLEX****Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm, Ø da escova D1×largura da guarnição L1: 30X6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

Qualidades de fio especial ondulado, Ø eixo 6 mm.

Corresponde ao n.º 574253.

**Utilização:**

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.

Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

**Descrição técnica**

Largura da guarnição L <sub>1</sub>	6 mm
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	6 mm
Ø da escova D <sub>1</sub>	30 mm
Espessura das cerdas	0,2 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Material da guarnição	Arame INOX

Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

---

## Acessórios

Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm Ø da escova D1×largura da guarnição L1 30X6	574253 30X6
--	-------------