

**HOLEX****Pack poupança de escova circular com haste, arame de aço 0,30 mm, Ø da escova D1×largura da guarnição L1: 30X6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5740 30X6
GTIN	4067263136347
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Versão:**

Qualidades de fio especial ondulado, Ø eixo 6 mm.

Corresponde ao n.º 574050.

**Utilização:**

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.

Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

**Descrição técnica**

n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	6 mm
Espessura das cerdas	0,3 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Ø da escova D <sub>1</sub>	30 mm
Largura da guarnição L <sub>1</sub>	6 mm
Material da guarnição	Arame de aço

Trançado	ondulado
Tipo de produto	Escova circular

---

## Acessórios

Escova circular com haste Fio de aço 0,30 mm Ø da escova D1×largura da guarnição L1 30X6	574050 30X6
--	-------------