

HOLEX**Escova de copo Fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1× rosca M: 90XM14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5721 90XM14
GTIN	4067263136415
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Fio liso, **entrançado e** firmemente pressionado no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

Corresponde ao n.º 572103.

Utilização:

Especialmente concebido para alojamento em retificadoras angulares.

Com **rosca interior M14.**

Descrição técnica

Comprimento da guarnição H ₁	22 mm
Espessura das cerdas	0,5 mm
n.º máximo de rotações	11500 r,p,m,
Ø da escova D ₁	90 mm
Rosca M	M14
Anel de apoio de segurança	não
Material da guarnição	Arame de aço
Tipo de produto	Escova de copo

Acessórios

Escova de copo Fio de aço 0,50 mm Ø da escova D1 x rosca
M 90XM14

572103 90XM14