

Escova de copo Fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1× rosca M: 125XM14mm



Dados do pedido

Número do pedido	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Fio liso, **entrançado e** firmemente pressionado no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

Corresponde ao n.º 572103. Com **anel de apoio de segurança**, existe mais altura da guarnição após remoção.

Utilização:

Especialmente concebido para alojamento em retificadoras angulares.

Com rosca interior M14.

Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,5 mm
n.º máximo de rotações	6500 r,p,m,
Comprimento da guarnição H₁	25 + 15 mm
Anel de apoio de segurança	sim
Ø da escova D ₁	125 mm
Rosca M	M14
Material da guarnição	Arame de aço

ficha de dados

⚠ Hoffmann Group

Tipo de produto

Escova de copo

Acessórios

Escova de copo Fio de aço 0,50 mm \varnothing da escova D1×rosca M 125XM14

572103 125XM14