

HOLEX**Pack poupança de escova de copo, arame de Inox 0,30 mm, Ø da escova D1: 60mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:**

Fio ondulado firmemente pressionado no corpo de aço. Para utilização em retificadoras angulares e máquinas estacionárias.

Com **rosca interior M14**.

Corresponde ao n.º 573205. Com **rosca interior M14**.

Utilização:

Ideal para processar superfícies, para rebarbamento, remoção de ferrugem, polimento, remoção de tinta, primários, tinta, crosta de óxido de ferro.

Descrição técnica

Rosca M	M14
Espessura das cerdas	0,3 mm
Comprimento da guarnição H ₁	20 mm
Ø da escova D ₁	65 mm
n.º máximo de rotações	12000 r,p,m,
Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	ondulado

Tipo de produto

Escova de copo

Acessórios

Escova de copoFio INOX 0,30 mm Ø da escova D1 60

573205 60