


HOLEX

Escova circular Fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1×Ø de perfuração d1/rosca M: 178X22mm



Dados do pedido

Número do pedido	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Escova redonda reta com fio liso de 0,50 mm, **entrançado** e firmemente pressionado no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

Corresponde ao n.º 571203.

Utilização:

Para trabalhos pesados de escovagem, tais como desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escória, tornar rugoso, reboco de peças metálicas, também para limpar placas de cofragem.

Entrançado à esquerda, para evitar a abertura precoce com segurança.

Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,5 mm
Largura da guarnição L ₁	14 mm
Ø da escova D ₁	178 mm
Comprimento da guarnição H ₁	38 mm
Número de tranças	38
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Ø do furo d ₁	22 mm

Material da guarnição	Arame de aço
Tipo de produto	Escova circular

Acessórios

Escova circular Fio de aço 0,50 mm Ø da escova D1×Ø de perfuração d1/rosca M 178X22	571203 178X22
---	---------------