

Disco de corte de aço EXTRA PEQUENO, Ø do disco/número de unidades: 178/100



Dados do pedido

Número do pedido	GG5262 178/100		
GTIN	4067263136927		
Classe de artigo	GGN		

Descrição

Modelo:

Nova **versão de alto rendimento**, fabricada com tecnologia de ponta, com uma vantagem significativa de produtividade e excelente sensação de corte. **Maior desempenho de corte** graças às superfícies laterais ásperas e livres, excelente durabilidade, **melhor comportamento de corte inicial**.

A espessura reduzida do disco permite um corte **rápido sem esforço com grande poupança de tempo. Superfícies de corte limpas, quase sem formação de rebarbas.** Corresponde ao n.º 563262.

Tipo especial para **aço**, versão de alto rendimento.

Especificação:

A46S-BF.

Descrição técnica

Índice	100		
Especificação	A46S-BF		
para espessuras de material	7,7 - 8 mm		

Forma	41		
Ø do disco	178 mm		
n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,		
Ø do furo	22,23 mm		
Descrição da forma	reto		
Largura do disco	1,6 mm		
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)		
Abreviatura abrasivo	Α		
ângulo de incidência recomendado	90 grau		
otimizado para material	Aço		
Motor de acionamento	Retificadora angular		
velocidade periférica máxima	80 m/s		
Tipo de produto	Disco de corte		

Dados de utilizador

	Adequabilidade	\mathbf{V}_{c}	código ISO
Aço < 900 N/mm²	adequado		
Aço < 1400 N/mm²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de corte, versão de alto rendimento EXTRA PEQUENO, aço Ø do disco 178

563262 178