

**Garant****Disco de corte de aço EXTRA PEQUENO, Ø do disco/número de unidades:  
125/250**

## Dados do pedido

Número do pedido	GG5262 125/250
GTIN	4067263136910
Classe de artigo	GGN

## Descrição

### Modelo:

Nova **versão de alto rendimento**, fabricada com tecnologia de ponta, com uma vantagem significativa de produtividade e excelente sensação de corte. **Maior desempenho de corte** graças às superfícies laterais ásperas e livres, excelente durabilidade, **melhor comportamento de corte inicial**.

A espessura reduzida do disco permite um corte **rápido sem esforço com grande poupança de tempo. Superfícies de corte limpas, quase sem formação de rebarbas.** Corresponde ao n.º 563262.

Tipo especial para **aço**, versão de alto rendimento.

### Especificação:

**A60S-BF.**

## Descrição técnica

Especificação	A60S-BF
Ø do disco	125 mm
Descrição da forma	reto

n.º máximo de rotações	12200 r,p,m,
Índice	250
para espessuras de material	3 - 5 mm
Largura do disco	1 mm
Forma	41
Ø do furo	22,23 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	Aço
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

Disco de corte, versão de alto rendimentoEXTRA PEQUENO, aço Ø do disco 125	563262 125
--	------------