



**Pack poupança de conjunto de fitas adesivas crepe fino natural,  
#Largura×comprimento (mm×m): 18X50**



## Dados do pedido

Número do pedido	GG3769 18X50
GTIN	4067263137719
Classe de artigo	GGN

## Descrição

**Versão:**

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos campos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Fita ligeiramente encrespada com boa força de aderência para trabalhos de cobertura a curto prazo em superfícies lisas no interior. Resistente a temperaturas até 60 °C.

**Característica:**

Conteúdo 12 unid. x10

**Recomendação:**

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

## Descrição técnica

Cor	natural
Espessura	0,14 mm
resistente à temperatura até	60 °C
Tipo de fita adesiva	de um lado

material de suporte	Crepe liso
Validade mínima	12 Monatmês
Número de fitas adesivas	120
Capacidade de alongamento	10 %
Massa adesiva	Borracha natural
Forro disponível	não
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Cobrir com fita adesiva
Aplicação	Mascarar
Resistência à tração	3 N/mm
Comprimento	50 m
Humidade do armazém	50 %
Largura	18 mm
Temperatura de armazenamento	20 °C
Força de aderência em aço	0,32 N/mm
Tipo de produto	Fita adesiva

---

## Acessórios

Conjunto de fitas adesivas crepe fino natural  
Largura×comprimento (mm×m) 18X50

083769 18X50