

HOLEX**Pack poupança de lanterna caneta LED com bateria, Tipo: 160****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:**

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. **A ativação de 2 níveis com função boost** adicional oferece uma **excelente potência luminosa** para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.

- **Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.**
- **Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.**
- **Tomada de carregamento USB C.**
- **Proteção que impede que role.**
- **Com cabeça da lanterna focável.**

Característica:

Conteúdo 5 unidades

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria. Com prático clipe de bolso.

Nota:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Lâmpada	Lâmpada LED
Fluxo luminoso nível 2	50 lm
Período de iluminação 2	3 h
Tensão da bateria	3,7 V
Comprimento total	154 - 161 mm
Ø da cabeça	18 mm
Capacidade da bateria	0,6 Ah
Função de lanterna de bolso	Foco
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Peso	41 g
Bateria intercambiável	sim
Período de iluminação	1 h
Tipo de proteção IP	IP 54
Reforço do fluxo luminoso	250 lm
Reforço do período de iluminação	30 s
Número de baterias incluídas	5
Fluxo luminoso	150 lm
Valor CRI	>80
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Lanterna caneta LED com bateria Tipo 160	081361 160
Bateria sobresselente 10840	081365 10840