



Dados do pedido

Número do pedido	370112 12
GTIN	2050002081925
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Montar o torno compacto na mesa da máquina com o jogo de fixação 7640BFS, depois posicionar e fixar à mesa da máquina com o binário especificado.

Fixar a peça de trabalho (respeitar o binário).

Elemento de fixação de ajuste contínuo feito de liga de aço temperado. Versão preta galvanizada em fundição fina temperada. Completo com jogo de fixação 7640BFS e peça de pressão lisa imperdível.

Vantagem:

- **Aperto contínuo.**
- **Forças de aperto 12kN.**
- **Design compacto.**
- **A escala de altura permite uma predefinição rápida da altura de fixação.**
- **Peça de pressão montada imperdível.**
- **Resistente à sujidade e aparas.**
- **O braço de fixação curvo garante uma fixação vertical e segura do parafuso de fixação com um binário definido.**
- **Torno compacto pode ser ligado sem parafusos ao elemento intermédio 7640Z através do novo fecho rápido.**

Material fornecido:

2 tornos compactos e uma chávina.

Descrição técnica

Largura B	47,5 mm
Altura H	81 mm
força de fixação máxima	12 kN
Alcance A	59,5 mm
Altura de fixação S	103,5 mm
Comprimento L	107 mm
binário máximo	100 Nm
Tipo de produto	Torno compacto

Acessórios

Estrutura inferior de compensação para torno compacto Altura H 80	370146 80
Conjunto de peças de pressão 3 unidades Tipo 3	370148 3