

**Cabeça de fuso fino KOMET MicroKom® hi.flex, Ø da área do fuso: 6-125mm****Dados do pedido**

Número do pedido	238391 6-125
GTIN	4047109229112
Classe de artigo	240

**Descrição****Modelo:**

- **Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço. Precisão de ajuste de Ø 0,002 mm através de nónio com ajuste radial de até 5 mm.**
- **Equilibrada na posição 0.**

**Descrição técnica**

Ø da área do fuso	6 - 125 mm
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

**Acessórios**

Ponte para MicroKom® hi.flex e MicroKom BluFlex® 2 Ø da área do fuso 120-155	238395 120-155
--	----------------