

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8425, Designação do tipo W83:
23-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236520 23-010
GTIN	4047109103450
Classe de artigo	24Q

Descrição**Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Descrição técnica

Designação	23-010
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 07T308
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$ no corte de bordas	0,88 mm
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$ em ranhuras completas	0,88 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8425

Tipo	Uni
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		