

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 2
Parafuso para calço	259025 10
Garra, parafuso, mola	259035 2
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Tamanho da placa	12 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 10	259025 10
Unidade de garras Tipo 2	259035 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calço Tipo 2	259031 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500