

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525M12
Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 2
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 2
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 2	259031 2