



Dados do pedido

Número do pedido	086285 1
GTIN	2050001735904
Classe de artigo	08Z

Descrição

Modelo:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Utilização:

Para levantar e mover componentes.

Instrução:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descrição técnica

Comprimento circunferencial	2 m
Comprimento útil	1 m
Largura da linga	91 mm
Capacidade de carga simples direta WLL	10000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL	8000 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7°	20000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° – 45°	14000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° – 60°	10000 kg
Tipo de produto	Cinta redonda