

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 2
Tamanho da placa	12 mm
Alavanca articulada	259015 2
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Código ISO do suporte	PCSNR/L 2020K12
Conjunto de molas	259044 2
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2